



Eksempel på løsning ved mindre bevægelsesfuge op til 15 mm



- 1 Bærende underlag
- 2 Primer
- 3 Membran med "fold"
- 4 FOAMGLAS® og/eller FOAMGLAS® Faldsystem monteret iht kompaktmetoden dvs fuldklæbet mod underlag, med fyldte fuger
- 5 Stenuldsplade 20 mm
- 6 Fugestrimmel stenuld 20 mm, bredde 300 mm, affasede kanter
- 7 Fugestrimmel af membran, bredde 500 mm, klæbes kun mod FOAMGLAS®
- 8 To lag bitumen membran, øverste UV beskyttet. Begge lag fuldklæbes

Ansvarsfriskrivelse

Denne tegning viser en principløsning. Da alle projekter er unikke kræves tilpasning til det specifikke projekt af den ansvarlige rådgiver. Vi påtager os derfor ikke noget ansvar for at denne detalje er egnet til et specifikt projekt. Se også alle relevante datablade m.v.

TITEL:		R5.1 DILATATIONSFUGE	
MÅL:	N/A		
MÅLESTOK:	N/A		
DATO:	29/08/2023		
REVISIONSDATO:	-		
<small>Ansvarsfriskrivelse: Denne tegning viser en principløsning. Da alle projekter er unikke kræves tilpasning til det specifikke projekt af den ansvarlige rådgiver. Vi påtager os derfor ikke noget ansvar for at denne detalje er egnet til et specifikt projekt. Se også alle relevante datablade m.v.</small>			PAPIRSTØRRELSE: A4